

## RKL-10 - Omstilbar nøglelås

Læs denne tekst igennem i ro og mag, inden du begynder at anvende låsen!

### Omstilbar nøglelås:

Dette skab har en lås, som kan omstilles til nye nøgler. Der findes 10 millioner forskellige kombinationer. De fremstilles i sæt med 2 eller flere nøgler. Hvert sæt er uens og er ikke registreret nogen steder. Hvis en nøgle bortkommer, så bestil omgående et nyt sæt nøgler og omstil låsen! Dette forhindrer, at den bortkomne nøgle anvendes uberettiget.

***Mister man alle nøglerne, kan skabet ikke åbnes, men skal bores op.***

### Nødvendigt at vide:

Låsen sidder på dørens inderside. På nogle skabe skal dørens bagplade skydes til siden, andre har en plade eller en låge, der skal skrues af/åbnes.

Omstilleren sidder på låsens bagside, og har to positioner:

- Normalposition.
- Omstillingspositionen.



Omstilleren er nem at dreje, f.eks. med en nøgle eller en mønt.

### Forberedelse:

1. Åbn døren, og med åben dør låses skabet.  
**- Luk ikke døren før omstillingen er færdig og prøvet!**
2. Åbn pladen/lågen/bagpladen.

### Omstillingen:

1. Låsen låses op, d.v.s. drej nøglen med uret til den ikke kan drejes mere (en halv omgang).
2. Drej omstillingen mod uret til  (en halv omgang), se billedet. Kan det ikke lade sig gøre, sidder nøglen forkert, drej derfor omstilleren tilbage og start forfra. Brug **ikke** vold.
3. Drej nøglen mod uret til låst position, og tag nøglen ud.
4. Indsæt den nye nøgle og drej **roligt** med uret til den ikke kan mere (en halv omgang).
5. Drej omstilleren med uret til  (en halv omgang). Se billedet. Kan det ikke lade sig gøre, sidder nøglen forkert, drej derfor omstilleren og start fra punkt 4 igen. Brug **ikke** vold.
6. Lås låsen.



### Vigtigt:

Afprøv låsen flere gange **med åben dør**.

Glem ikke at genmontere bagpladen/lågen.